



## Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	312505 160
GTIN	4019208026626
Artikelklass	36S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

#### Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Material:

Stål

#### leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästs kruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

#### Specialtillbehör:

**Reserv- och extrabackar**, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

**OBS!:**

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

**Teknisk beskrivning**

Fyrkantnyckel K	10 mm
styrnings-Ø B	125 mm
Höjd utan backar H <sub>1</sub>	65 mm
Utvändig Ø A	160 mm
StyrningsdjupC	4 mm
maximalt varvtal:	4600 min <sup>-1</sup>
Öppning E	42 mm
Höjd med backar H <sub>2</sub>	91 mm
vikt	9,2 kg
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

**Tillbehör**

Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 160	315100 160
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 160 mm	314700 160
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 160 mm	314100 160