



## MINCUT MIFR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2/10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Artikelklass	26J

### Beskrivning

#### Utförande:

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

#### Passar till:

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek $\varnothing$ d	10 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
WF	3 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
hörnradie R	1 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 10-2.00-1.00 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta