

**MINCUT MIFR skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Artikelklass	26J

**Beskrivning****Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
WF	3,4 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
hörnradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Sort	IC908

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta