



Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig Ø A: 315mm



Beställningsdata

Ordernummer	312505 315
GTIN	4019208027272
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

- Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
- Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
- Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
- Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästs kruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100 – 315300.

Spånskydd se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø A	315 mm
Höjd utan backar H ₁	95 mm
vikt	52,3 kg
Höjd med backar H ₂	141 mm
Styrningsdjup C	5 mm
styrnings-Ø B	260 mm
maximalt varvtal:	2300 min ⁻¹
Fyrkantnyckel K	14 mm
Öppning E	103 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314700 315
Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 315 mm	314100 315