



## MINCUT MIFR skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,5/10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270427 2,5/10
GTIN	7291075262445
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

För invändig axiell instickning och sticksvarvning.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
Vändskärsstorlek $\varnothing d$	10 mm
WF	3,3 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,06 mm/v
INSL	25,1 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,1 mm/v
DAXN-DAXX	10 - 34 mm
hörnradie R	1,25 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MIFR 15-2.50-1.25 IC908

Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 140 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta