



## MINCUT MEFL skärinsatser Fullradie, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 3/10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

INSL	24,5 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,06 mm/v
Vändskärsstorlek $\varnothing$ d	10 mm
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,05 mm/v
maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
hörradie R	1,5 mm
Serie	MINCUT
tillverkarens beteckning	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta