



Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 250/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Artikelklass	36S

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, **lämplig för maskiner med höga varvtal.**

- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnsosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.

1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100–315300. Spånskydd, se nr 312800.

OBS!:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Teknisk beskrivning

Höjd med backar H ₂	124 mm
Öppning E	76 mm
Fyrkantnyckel K	12 mm
Styrningskonens diameter B	106,39 mm
maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
antal låsbultar	4
Utvändig Ø A	250 mm
vikt	28,8 kg
Konstorlek	6
Höjd utan backar H ₁	83 mm
Storlek på låsbultar	M12
Norm	DIN 702-3
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 4 delar, härdade För chucktyp 250 mm	314100 250
Borrbackar, sats 4 delar, hårda För chucktyp 250	315100 250
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka För chucktyp 250 mm	314700 250