



## MINCUT MEFL skärinsatser neutral, IC908, Stickredd w / skärstorlek: 2,5/10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Artikelklass	26J

### Beskrivning

**Utförande:**

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

**Passar till:**

Borrstång nr 270420.

### Teknisk beskrivning

Matning f Instickning	3,15 mm/v
Matning f Plansvarvning	0,02 - 0,05 mm/v
maximalt sågdjup $t_{max}$	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Matning f Axialstickning	0,02 - 0,06 mm/v
Vändskärsstorlek $\varnothing$ d	10 mm
hörnradie R	0,2 mm
Serie	MINCUT

tillverkarens beteckning	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Sort	IC908
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 180 mm/min
Produktslag	Minivändskärsplatta