




## HELIGRIP skärinsatser, IC808, Stickbredd med hörnradie R: 4/0,4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Artikelklass	26C

### Beskrivning

**Utförande:**

Optimerad spånformning och spånkontroll.

**Användningsdata:**

För axiell och radiell stickvarvning, av- och instickning, axialstickning samt för invändig bearbetning. (HELIGRIP skärinsatser för axialsticktillämpning, enbart kompatibla med HFHR hållare).

**Passar till:**

Skärhållare nr 273766 – 273768.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Matning f Instickning	0,09 - 0,15 mm/v
tolerans spårbredd w	0,05 mm
hörnradie R	0,4 mm
Spårbredd w	4 mm
Matning f Svarvning	0,18 - 0,24 mm/v
INSL	19 mm

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
tillverkarens beteckning	GRIP 4004T IC808
Antal byten/skär	1
Skärmaterial	VHM
Vändskärsplattprofil	neutral
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	D
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 180 m/min
Sort	IC808
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning