

**XNMU 043010HP, IC5820, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	221214 S
GTIN	7291075393453
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$	0,4 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Typ	S
ISO-kod vändskär	XNMU 043010HP
Geometri	HP
tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310HP IC5820

Sort	IC5820
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	S
Inconel	lämplig	35 m/min	S
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		