

**XNMU 040310RM-HP, IC808, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga våndskär med 4 skär. Med sekundär egg.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod våndskär	XNMU 040310RM-HP
Typ	INOX
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Hörnradie	1 mm
Matning $f_z$	0,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Geometri	RM-HP

tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Sort	IC808
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	30 m/min	S
Inconel	begränsat lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		