

**TDKT 150512-PDR, IC808, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELI3MILL
Hörnradie	1,2 mm
Typ	ST900
Antal byten/skär	3
Matning $f_z$	0,25 mm
ISO-kod vändskär	TDKT 150512-PDR
Geometri	PDR

tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Sort	IC808
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	220 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		