


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spänkontroll och spån borttransport.

OBS!:

Användningsriktvärden för a_e max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-PL
Serie	HELISLOT
Matning f_z	0,15 mm
Typ	ST900
Geometri	PNN-PL

tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-PL IC845
Sort	IC845
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	140 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		