

**Garant****Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/4mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 211806 66/4   |
| GTIN         | 4045197502063 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| FästhålsØ                           | 27 mm                 |
| Skruvsats förvändskär               | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| totallängd $L_{tot}$                | 55 mm                 |
| Skär-Ø $D_c$                        | 66 mm                 |
| Passande vändskär                   | VCG. 2205             |
| Antal skär Z                        | 4                     |
| Rampningslängd L för $\alpha_{max}$ | 56,34 mm              |
| Rampningsvinkel $\alpha_{max}$      | 3,05 grad             |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 130 mm           |
| spiralfräsning $a_p$                  | 10 mm            |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$ | 126 mm           |
| $\varnothing D_3$                     | 60 mm            |
| Skaftutförande                        | med hål          |
| Inställningsvinkel $\kappa$           | 90 grad          |
| Fräsanvändning                        | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Invändig                              | ja               |
| Bearbetningsstrategi                  | MTC              |
| Verktygsbyte                          | PowerCard        |
| Produktslag                           | Kopierfräs       |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Vändskärsskruvsats 10 delar   | 219800      |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm         | 211750 5,7  |