

**Garant****HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 5,9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122480 5,9
GTIN	4062406778828
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

Speciellt för spånavskiljning av **titan- och nickelbaserade legeringar**. Med slitstark ultraslät TiAlSiN-höghärdhetsbeläggning för **långa användningstider** och samtidigt **optimal hållkvalitet** och **mycket liten gradbildning**.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Beställ form **HB**: med **nr 122481**.

Beställ form **HE**: med **nr 122480** och **129100HE**.

**Teknisk beskrivning**

Spånspårlängd $L_c$	28,05 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	19,2 mm
totallängd $L$	66 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Norm	DIN 6537 K
Nominell Ø $D_c$	5,9 mm
Tolerans nom.-Ø	m7
Antal skär $Z$	2
Matning $f$ i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Beläggning	TiAlSiN

Skärmaterial	VHM
Utförande	4xD
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi	HSC
Semi Standard	ja
Färgring	skär
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Inconel	lämplig		
vått maximal	lämplig		

### Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
----------------------	-----------