

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC lång, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 10/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	215609 10/2L
GTIN	4045197409768
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..**

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,45 används** med klinga nr **674252 strl. 6IP**. Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	100 mm
Passande vändskär	AP.. 0602..
Skruvsats för vändskär	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	8 mm
Utkragningslängd L_1	17 mm
Skär-Ø D_c	10 mm
Antal skär Z	2

Rampningslängd L för α_{\max}	6,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	18 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	18 mm
spiralfräsning a_p	0,7 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,67 grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	8 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,45 Nm	211750 0,45
Vändskärsskruvsats 10 delar	219827
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP