

Garant**Fräs-vändskär APHT 060204 FR, för Softcut®-fräsar, PKD****Beställningsdata**

Ordernummer	215633 ALU
GTIN	4045197657374
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

PKD-frässkär med en skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APHT 060204 FR
Sort	PKD
Skärmaterial	PKD

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1000 m/min	N
CuZn	lämplig	800 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		