

Garant**SNHX 1207 neutral, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,1 mm
Typ	ALU
Fasbredd	0,45 mm
Sort	HU7710
skärtjocklek E	7,94 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1207
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	7 mm
För spårbredd a_p	12 / 16 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning