

Mahr**Digitalt skjutmått MarCal med mätspetsar, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415320 800
GTIN	4059192064761
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. Finläppade mätytor. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 800 mm
avläsning	0,0005 tum
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
felgräns	0,05 mm
Kalibrering	A1
skänkelängd	150 mm

avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
IP-skyddsklass	IP 65
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskutmått

Tjänster

KalibreringSkutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibreringSkutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000

Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2