

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M16
Passande vändskär	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skär-Ø D _c	42 mm
totallängd L _{tot}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Antal skär Z	3
Rampningsvinkel α _{max}	5,3 grad

spiralfräsning a_p	8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800