

**Garant****Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 211851 16/2   |
| GTIN         | 4045197502155 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.  
Med gängfäste för valfri förlängning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                  | 12,7 mm              |
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>   | 8,5 mm               |
| Skruvsats förvändskär             | 219801 (7IP; 0,9 Nm) |
| Passande vändskär                 | VDGT 11T2..          |
| total längd L <sub>tot</sub>      | 35 mm                |
| Skär-Ø D <sub>c</sub>             | 16 mm                |
| Fästgंगा M                        | M8                   |
| Antal skär Z                      | 2                    |
| spiralfräsning a <sub>p</sub>     | 3,5 mm               |
| spiralfräsning Ø D <sub>min</sub> | 30 mm                |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$  | 12,4 mm          |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 30 mm            |
| Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$       | 6,9 grad         |
| $\varnothing D_3$                     | 14 mm            |
| Skaftutförande                        | med gänga        |
| Inställningsvinkel $\kappa$           | 90 grad          |
| Fräsanvändning                        | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning                        | Ramping          |
| Invändig                              | ja               |
| Bearbetningsstrategi                  | MTC              |
| Verktygsbyte                          | PowerCard        |
| Produktslag                           | Kopierfräs       |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP | 674252 7IP |
| Vändskärsskruvsats 10 delar  | 219801     |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm        | 211750 0,9 |