



Manuell provbänk vertikal, Typ: 500



Beställningsdata

Ordernummer	479029 500
GTIN	2050002071575
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

- **Robust provbänk för digital handkraftmätinstrument.**
- **Exakt, linjärstyrd mekanik, individuellt positionerbar.**

Spakversion med stor förflyttning för varje spakvarv. Manöverspak omkopplingsbar mellan vinkel och position för optimal manövrering.

Användningsdata:

För enkla ej hastighetsberoende material- och komponenttest inom kvalitetssäkring eller produktion.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 st fästsruvar för kraftmätinstrument och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Digitala kraftmätinstrument nr 479025 – 479027 och tillbehör nr 479033 – 479039.

Teknisk beskrivning

Strömbrytare	nej
Längd	279 mm
vikt	8,2 kg

maximalt användningsområde	500 N
höjd	578 mm
Matning (största slaglängd)	150 mm
Bredd	203 mm
Serie	MTL-110
Matning (per varv)	76 mm
Drivanordning	Spak
Produktslag	Provställning