


Garant**SNHX 1207 neutral, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för a_e max.**Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,13 mm
Typ	INOX
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7535
Beläggning	belagd
skärtjocklek E	7,94 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1207
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	7 mm

För spårbredd a_p	12 / 16 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning