

**Garant****SNHX 1205 neutral, Typ: ALU****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 218611 ALU    |
| GTIN         | 4045197532138 |
| Artikelklass | 21A           |

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Matning $f_z$ per tand | 0,1 mm     |
| Typ                    | ALU        |
| Fasbredd               | 0,3 mm     |
| Sort                   | HU7710     |
| skärtjocklek E         | 5,56 mm    |
| ISO-kod vändskär       | SNHX 1205  |
| Skärmaterial           | VHM        |
| plattans tjocklek      | 5,4 mm     |
| För spårbredd $a_p$    | 10 / 14 mm |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4                     |
| Produktlag       | Vändskär för fräsning |