

BENNING**Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM9-1****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM9-1
GTIN	4014651446823
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsmätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. **Läckströmtången CM9-1** är idealisk för felsökning i elektriska apparater, maskiner och system. Isoleringssfel och otillförlitligt starka avledningsströmmar kan lokaliseras tidigt så att stilleståndstider kan reduceras. I motsats till mätning av isoleringsresistansen sker mätningen under pågående drift av systemet/apparaten och har inga ogynnsamma effekter på känsliga komponenter. Skydd mot externa magnetfält, filterkoppling för att dämpa signaldelar ovanför gränsfrekvensen, lågpassfilter.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Kalibrering: I4

visningsområde: 6000

grundnoggrannhet: 1 %

akustiskt kontinuitetstest: 0 – 45 Ω

mätmetod: TRUE RMS (AC)

minnesfunktion: HOLD

minnesfunktion: PEAK

Teknisk beskrivning

växelspänning AC	10 mV – 600 V
minnesfunktion	HOLD
minnesfunktion	PEAK
minnesfunktion	ZERO
växelström AC	10 μ A – 60 A
visningsområde	6000
maximal tångöppning	23 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
likspänning DC	10 mV – 600 V
Antal ingående batterier	2
resistans	0,1 Ω – 600 k Ω
grundnoggrannhet	1 %
överspänningskategori	CAT II 600 V; CAT IV 300 V
mätmetod	TRUE RMS (AC)
akustiskt kontinuitetstest	0 – 45 Ω
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

DAkKS-kalibrering Tångamperemeter Typ D	027060 D
Kalibrering Tångamperemeter Typ D	027050 D