

Garant
Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 42/3mm

Beställningsdata

Ordernummer	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	29 mm
Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fästgänga M	M16
Skär-Ø D _c	42 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
totalängd L _{tot}	47 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skär Z	3
Rampningsvinkel α _{max}	5,3 grad
spiralfräsning a _p	8 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	32,34 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP