


**Garant****SNHX 1205 neutral, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,13 mm
Typ	INOX
Fasbredd	0,25 mm
Sort	HB7535
Beläggning	belagd
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1205
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,4 mm

För spårbredd $a_p$	10 / 14 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning