

Garant**Kopierfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VDGT 11T2..
totallängd L_{tot}	85 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Skrivsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	38 mm
spiralfräsning a_p	3,5 mm
Rampningsvinkel α_{max}	5,23 grad
Rampningslängd L för α_{max}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219801