

Garant**Fräs-vändskär VCGT 220530 FN, för kopierfräsar, HU7810****Beställningsdata**

Ordernummer	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Finkornig ytstruktur, polerad spånbrytaryta – extrem reduktion av risken för vidhäftning.

OBS!:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ för grovbearbetning med $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z	0,25 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	3 mm
ISO-kod vändskär	VCGT 220530 FN
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		