

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 20grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 20
GTIN	4045197658166
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

- Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.
- Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Teknisk beskrivning

Vinkel γ	20 grad
Fästhåls \emptyset	27 mm
möjlig fasbredd b	28,5 mm
möjlig fasbredd h	10 mm
Passande vändskär	AP.. 1604..
totallängd L_{tot}	50 mm
Skrivsats för vändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Största $\varnothing D_1$	91 mm
Minsta $\varnothing D$	35 mm
möjlig fasbredd l	30 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Tandmatning vid h_{max}	0,3 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219811