

**Garant****VDGT 11T210 FN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211864 ALU
GTIN	4045197555786
Artikelklass	21B

**Beskrivning****Utförande:**

**Diamantbelagt** fräsvändskär för högre skärhastigheter och utslitningstider i kiselhaltiga material.

**OBS!:**

$a_{p\max} = 3$  mm för grovbearbetning med  $a_e = 1 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Matning $f_z$	0,17 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	VDGT 11T210 FN
Sort	HB7810
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	680 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		