

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 32 mm, Gänga M × L:
M16X210****Beställningsdata**

Ordernummer	301368 M16X210
GTIN	4062406786038
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	150 mm
Håldiameter D ₁	17 mm
gängaM	M16
totallängd L _{tot}	210 mm
Skaft-Ø d	32 mm
Utvändig-Ø D	29 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

