

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 25 mm, Gänga M × L:
M12X196****Beställningsdata**

Ordernummer	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	12,5 mm
Skaft-Ø d	25 mm
gängaM	M12
Utvändig-Ø D	23 mm
Effektiv längd L ₁	140 mm
totallängd L _{tot}	196 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

