

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga cylindrisk form, HSK-A 63, Gänga M × Längd L1: M10X75****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 307042 M10X75 |
| GTIN | 4062406786199 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ø D ₂ | 18 mm |
| gängaM | M10×75 |
| Effektiv längd L ₁ | 75 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| utkragningslängd A-mått | 101 mm |
| Håldiameter D ₁ | 10,5 mm |
| fäste | HSK-A 63 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |