

Garant**HM-hållare konfigureringsbar, för skärhuvuddiameter D: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212000 12
GTIN	4045197659224
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipad grundhållare för GARANT TopCut kopierfräsar.

Systemrundgångsnoggrannhet $\leq 10 \mu\text{m}$ genom koniskt fäste och plan anliggning i kombination.

Skaftet slipat i h6 längs hela sin längd – för individuell kapning och avfasning.

OBS!:

Maximalt fräsdjup = $L_1 + l$; l = se mått för kopierfräsar: Nr 210050 – 210410.

Chucknyckel = nr 219987.

Insats för momentnyckel = nr 219986.

Minska tekniska data vid långa verktygsutligg.

Skaftet kan avfasas ned till $\varnothing d_{1 \text{ min.}}$

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	26 mm
minimal frigörbar ytterdiameter d_1	11,8 mm
för skärhuvuddiameter D	12 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
rekommenderat åtdragningmoment	10 Nm
totallängd L	126 mm
Serie	TopCut
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

