

Garant**Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212070 16/4
GTIN	4045197606907
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RD.. 0501
Ø D ₃	11 mm
Utkragningslängd L ₁	20 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Skruvsats för vändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Skaftdiameter D _s h6	14 mm
totallängd L _{tot}	80 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	30 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	27 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	2,06 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	9,72 mm
spiralfräsning a_p	1,1 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219802
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6