

Garant**APEX 160404 PDFR, HB7510, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,18 mm
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	APEX 160404 PDFR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	350 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		