

**APKT 1604PDER-45, X500, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Artikelklass	28F

Beskrivning**OBS!:**

Dessa vändskärsplattor får **bara användas med skruv nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Vid användning av vändskärsplattor med $r \geq 3,2$ mm på hållare nr 215705, 215710, 215715 och 215717 måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
ISO-kod vändskär	APKT 1604PDER-45
Sort	X500
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	55 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		