

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212135 35/5
GTIN	4045197192745
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skär-Ø D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
Passande vändskär	RD..1003
totallängd L _{tot}	42 mm
Fästgंगा M	M16
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	5

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	22,45 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	60 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,79 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP