

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20,7 mm
Skruvsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Passande vändskär	RD..1003
totallängd L _{tot}	35 mm
Fästgänga M	M12
Ø D ₃	15 mm
Skär-Ø D _c	25 mm
Antal skär Z	2

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	12,45 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,22 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP