


**Hörnfräs 90° 5720VZ16, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Artikelklass	28R

Beskrivning**Utförande:**

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med $G = 6,3$ vid 30 000v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till $r_e = 6,0$ mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigerig.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Passande vändskär	ZD.. 16M5
FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	16 mm
totallängd L_{tot}	45 mm
Skär-Ø D_c	52 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D_{min}	88 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,37 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229900
------------	--------