

Garant

Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Artikelklass	210

Beskrivning

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

- Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

- Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	49 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
totallängd L_{tot}	105 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{max}	19,85 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	47 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,72 grad

Ø D ₃	22 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2