

Garant

Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Artikelklass	210

Beskrivning

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

· **Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	195 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Utkragningslängd L_1	55 mm
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	32 mm
Antal skär Z	3
Rampningslängd L för α_{max}	26,85 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	61 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,53 grad

Ø D ₃	29 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP