

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Fästgänga M	M16
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm

Skär- $\varnothing$ $D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Passande vändskär	RD.. 12T3
Antal skär Z	4
Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	26,94 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	72 mm
spiralfräsning $a_p$	2,5 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,79 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	82 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skruvsats för vändskär 10 delar	219807
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805