

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/8mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spännskravar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	40 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skär-Ø D_c	63 mm
Skruvsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)

FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	8
Rampningsvinkel α_{\max}	0,25 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	57,85 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	123 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	60 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219814
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP