

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

OBS!:

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M10
Skär-Ø D _c	20 mm
total längd L _{tot}	30 mm
Skrivsats förvändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	17,7 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D _{max}	38 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	37 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,96 grad

Rampningslängd L för α_{\max}	14,85 mm
Ø D ₃	17 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814