

Garant**Hörnfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 24,7/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Artikelklass	210

Beskrivning**Användningsdata:**

Universellt användbar i alla material och för spårfräsning.

OBS!:

Fästen för fräsar med gänga, se katalogdel 3.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	24,7 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Passande vändskär	AP.. 1003
Fästgänga M	M12
Skruvsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning Ø D _{max}	47,4 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	46,4 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,73 grad

Rampningslängd L för α_{\max}	19,55 mm
Ø D ₃	21,7 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814