

**CC.T 09T304, Sort: SW05****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260097 SW05   |
| GTIN         | 4960664629480 |
| Artikelklass | 25E           |

**Beskrivning**

CC.T 09T304 SW05 Sort: SW05  
spån-brytare: MQ  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 100 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 40 - 100 m/min  |
| spån-brytare                          | MQ              |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 1 mm      |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Primäranvändning                      | Ti              |
| Hörnradie                             | 0,4 mm          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sort                        | SW05                   |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning         |
| Skärmaterial                | VHM                    |
| ISO-kod vändskär            | CCMT 09T304            |
| Antal byten/skär            | 2                      |
| Tolerans                    | M                      |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning |