

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 100/12mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215850 100/12
GTIN	4045197281234
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.

· Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

· **Byt vändskärens spänskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	100 mm
FästhålsØ	32 mm
Passande vändskär	AP.. 1003..
Skrivsats för vändskär	219814 (8IP; 1,2 Nm)

totalängd L_{tot}	50 mm
Antal skär Z	12
Rampningsvinkel α_{max}	0,15 grad
Rampningslängd L för α_{max}	94,85 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	197 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	97 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219814
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP