

Garant**indikeringsenhet digital****Beställningsdata**

Ordernummer	237601
GTIN	4045197816665
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Externt digitalt mätinstrument för GARANT finspindelhuvuden. Elektronik och strömförsörjning finns i displayenheten, vilket **skyddar utanför** bearbetningscentrumet. **Säker och enkel fastsättning** via permanentmagnet.

Fördel:

Passar alla GARANT digitala spindelnosar.

Den kompakta konstruktionen möjliggörs av att det inte finns någon elektronik eller något batteri i spindelnosan.

Användningsdata:

0,001 mm (tum) avläsningsnoggrannhet **för Ø**. **En mycket hög repeteringsnoggrannhet** och glappfri fininställning genom det **direkta vägmätssystemet** garanterar en **optimal mät- och processäkerhet**.

leveransinnehåll:

Med reservbatteri.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Spindelverktyg

